

Tanit

by novasonix

TECNOLOGÍA NOVASONIX

Tanit es un plataforma de remodelación corporal OUTSIDE IN que combina la estimulación dual láser junto a la corriente CBA (corriente bioactiva) y el exclusivo sistema Slaag Motion 400.

La tecnología OUTSIDE IN es un exclusivo sistema desarrollado por Novasonix destinado a estimular y activar el metabolismo celular interno de una forma natural. La combinación con el sistema de masaje rotacional Slaag Motion 400 añade una estimulación mecánica externa incrementando la movilización y el drenaje.

La combinación de las tres tecnologías potencia la efectividad del tratamiento consiguiendo resultados visibles desde la primera sesión.



Dr. Pablo Naranjo

La plataforma Tanit ha marcado una diferencia en mi clínica. La combinación de tecnologías láser y masaje mecánico consigue unos resultados realmente extraordinarios. Mis pacientes están muy satisfechos con los cambios de su figura.

PLATAFORMA TANIT

El equipo Tanit está diseñado para doctores y especialistas en el ámbito de la medicina estética que quieren dotar su clínica con tecnología española de última generación.

Los resultados que ofrece el equipo son visibles en pocas sesiones, lo que consigue pacientes satisfechos y fidelizados además de un elevado ROI (Retorno de la Inversión) en muy poco tiempo.



novasonix

NOVASONIX, TU PARTNER DE CONFIANZA


Novasonix es una empresa española con una amplia trayectoria en el sector de la medicina estética y la salud. Nuestros más de 10 años de experiencia en la fabricación de equipos médico-estéticos nos ha llevado a tener presencia en más de 12 países basando nuestro crecimiento en la confianza, los resultados y la profesionalidad.

Nuestro principal propósito es el de ofrecer la máxima innovación en tecnología, siendo resultado de ello el hecho la inversión constante en I+D+i, y el desarrollo de patentes propias como es la corriente CBA o el método NSX, avalado con las máximas certificaciones de calidad ISO.

Nuestros clientes son otro de los principales pilares de nuestra empresa, por este motivo hemos desarrollado el plan Novasonix Partners. Un universo de servicios que ofrecemos a nuestros clientes para que puedan tener desde servicios de marketing hasta formaciones continuadas.



Fabricamos en España



Alta rentabilidad



Soporte técnico



I+D: Tecnología propia y patentada



Resultados garantizados

novasonix

info@novasonix.es
www.novasonix.es
+34 937 208 325

Calle Pla del Ramassar, 52
Polígono Industrial Pla del Ramassar
08402, Granollers

Tanit

by novasonix



THE NEW BEGINING OF YOUR SHAPE

Innovadora tecnología láser que desafía la remodelación corporal

Tanit

by novasonix

¿CÓMO FUNCIONA?

Novasonix en su apuesta por la innovación tecnológica ha desarrollado el método NSX OUTSIDE IN. Se trata de una unión de tecnologías destinadas a la remodelación corporal, drenaje, lipólisis, regeneración celular y reafirmación.

MÉTODO NSX – TECNOLOGÍA OUTSIDE

El método NSX OUTSIDE está basado en la tecnología Slaag Motion 400. Se trata de una acción biomecánica de rotación con un cabezal de 45 esferas inteligentes con control integrado. Permite una velocidad de hasta 400 revoluciones por minuto.

La combinación con los bioactivos Natural Sphere y sus cuatro formulaciones específicas amplían los beneficios en los tratamientos realizados.

MÉTODO NSX – TECNOLOGÍA IN

La metodología IN consiste en la emisión dual soft láser combinado con la corriente CBA (corriente bioactiva). La doble longitud de onda del láser promueve evacuar las grasas acumuladas de forma activa, no invasiva y natural. Tanit está compuesto por las siguientes tecnologías:

- Emisión láser de luz roja de 639nm: estimula la fotolipólisis además de aumentar el metabolismo celular.
- Luz infrarroja de 830nm: realiza una fotopermeabilización de la membrana adipocitaria.
- Corriente CBA amortiguada: induce una electropermeabilización de las membranas.



Tanit

by novasonix

BENEFICIOS DE TANIT

Biomodulación celular e incremento de la permeabilidad de membrana: la fotoestimulación produce un estímulo de la mitocondria celular incrementando el ATP celular.

Electropermeabilización del tejido: el efecto de la corriente modifica la polarización de vasos y canales linfáticos aumentando la permeabilidad y disminuyendo el edema.

Regeneración dérmica y reafirmación: la combinación del soft láser dual y la onda polarizada consigue estimular la generación de colágeno y la oxigenación de la dermis.

Reducción de tejido adiposo y fibroso: la combinación del soft láser y el efecto mecánico del masaje, actúa directamente en el tejido adiposo, reduciendo y eliminando los ácidos grasos.

Mejora circulación y tono muscular: Las 45 esferas inteligentes de control integrado impacta en el sistema muscular, mejorando el tono, la elasticidad y su firmeza.

Tratamiento de celulitis: la unión de las tecnologías favorece el drenaje y la microcirculación además de la movilización profunda del tejido fibroso. Esta acción se convierte en determinante para un correcto tratamiento de la celulitis.

Pérdida de volumen: la sinergia del tratamiento OUTSIDE IN favorece la remodelación disminuyendo el volumen corporal.

NATURAL SPHERE + ACTIVE BODY

La combinación de tecnología y principios activos actúan como vehículo mejorando de forma visible los resultados del tratamiento. **Natural Sphere** es una línea de 4 productos 100% de origen vegetal con un alto contenido en principios activos. **Active Body** es un tratamiento con una exclusiva fórmula concentrada que combina los más potentes activos reductores encapsulados con efecto inmediato.



Tanit

by novasonix

RESULTADOS

En Novasonix contamos con más de 10 años de experiencia en ingeniería e I+D+I, lo que nos permite el desarrollo de tecnologías propias para el sector medico-estético. Nuestros estudios han sido desarrollados en colaboración con prestigiosos doctores y especialistas sanitarios para conseguir los mejores protocolos y tratamientos.



Zona tratada: Cartuchera
Resultado: Reducción 2 cm.
Nº sesiones: 3



Zona tratada: Abdomen
Resultado: Reducción 3 cm.
Nº sesiones: 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECNOLOGÍA OUTSIDE	Tipo de emisión:	Potencia óptica, 6 pads con 13 uds. 10 uds. de 25mw en 639nm y 3 uds. de 830mw 50mw (+0,36mw).
	Sistema de corriente pulsada de alta potencia (HVPC):	Voltaje de aplicación post aislamiento SVPPP/Corriente de salida 0,1A.
TECNOLOGÍA IN	Frecuencia / Voltaje de entrada:	100-240v. / 50-60Hz.
	Esferas / Velocidad máxima:	45 esferas de teflón. / 275 rpm.